

## Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260306 16/11  |
| GTIN         | 4045197652522 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

### Tekninen kuvaus

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Terän koko                    | 11 mm                           |
| Kääntöterä-ruuvisarja         | 269028 2                        |
| ISO-koodi pidin               | SDHCR/L 1616H11                 |
| Varren koko                   | 16 mm                           |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 12 mm                           |
| Ruuvi aluslevylle             | 269013 2                        |
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 20 mm                           |
| Sopiva kääntöterä             | DC.. 11T3..                     |
| Aluslevy                      | 269005 3                        |
| Kokonaispituus L              | 100 mm                          |
| Standardi                     | DIN ISO 5610                    |
| Käyttötapa                    | Oikea                           |
| Sisäjähdytys                  | ei                              |
| Asetuskulma κ                 | 107,5 astetta                   |
| Käyttö                        | Tasosorvaus                     |
| Käyttö                        | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Aluslevy Tyyppi 3

269005 3

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500