

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20,5 mm
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 3
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020K11
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500