

Garant**QuickTurn-kääntöteränpidin DSSNR 45° kääntöterille SN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251104 20/12
GTIN	4045197650757
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajkoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	259025 4
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Varren koko	20 mm
Aluslevy	259031 21
Terän koko	12 mm
Kynsi	259038 8
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Pään pituus L ₁	49 mm
ISO-koodi pidin	DSSNR/L 2025K12
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Oikea

Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Aluslevy Tyyppi 21	259031 21
Kiinnitysrauta Tyyppi 8	259038 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15