

**SNMG 120404, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120404 CA510 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: CA510
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 180 - 590 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PQ
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Laji	CA510

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 590 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä