

HEDI

Siirrettävä LED-valonheitin, 230 V, Tehonkulutus: 30W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081211 30
GTIN	4003644002177
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Painevalettu alumiinikotelo, alumiiniheijastin ja lamppu. Virtakytkin kotelossa. Siirrettävä LED-valonheitin, tukeva jalusta suojattu joka puolelta.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	30 W
Valovirta	2500 lm
Paino	4400 g
Liitäntäkaapelin pituus	5 m
Lamppu	LED-moduuli
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	230 V

IP-suojausluokka	IP 54
Kokonaispituus	240 mm
Kokonaisleveys	200 mm
Kokonaiskorkeus	280 mm
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Lamppu