

**SNMG 120408, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120408 CA6525 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: CA6525
Iastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Iastunmurtaja	MQ
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	CA6525

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä