

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Pään pituus L ₁	17 mm
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1212F07
Varren koko	12 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500