

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Jousisarja	259044 2
Varren koko	20 mm
Terän koko	12 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Pään pituus L ₁	29 mm
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 2020K12
Aluslevy	259031 20
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	QuickTurn
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei

Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 20	259031 20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500