

**KOMET KUB Centron Powerline®- kovametallinen porankärki, TiN, Tyyppi: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236659 40
GTIN	4047109227231
Tuoteluokka	24M

**Kuvaus****Sopii :**

Centron nro 236651.

Kiinnitysruuvi: 239654\_8IP

Ø d<sub>2</sub>: 13,3 mm

Sopii porakruunulle: 24, 27, 30, 33 mm

**Tekninen kuvaus**

Ø d <sub>2</sub>	13,3 mm
Sopii porakruunulle	24, 27, 30, 33 mm
Laji	TiN
Kiinnitysruuvi	239654_8IP
Tuotetyyppi	Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen