

**Garant****QuickTurn-kääntöteränpidin DSSNL 45° kääntöterille SN.. vasen****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251105 20/12  |
| GTIN         | 4045197650771 |
| Tuoteluokka  | 21U           |

**Kuvaus****Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

**Tekninen kuvaus**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Aluslevy                      | 259031 21       |
| Ruuvi aluslevylle             | 259025 4        |
| Varren koko                   | 20 mm           |
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 32 mm           |
| Sopiva kääntöterä             | SN.. 1204..     |
| ISO-koodi pidin               | DSSNR/L 2025K12 |
| Terän koko                    | 12 mm           |
| Kynsi                         | 259038 8        |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 49 mm           |
| Kokonaispituus L              | 125 mm          |
| Sarja                         | QuickTurn       |
| Käyttötapa                    | Vasen           |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Sisäjäähdytys | ei                              |
| Asetuskulma κ | 45 astetta                      |
| Käyttö        | Tasosorvaus                     |
| Käyttö        | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi   | Kääntöteränpidin                |

---

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4   | 259025 4    |
| Aluslevy Tyyppi 21   | 259031 21   |
| Kiinnitysrauta Tyyppi 8  | 259038 8    |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |