

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Jousisokka-srj.	259047 2
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Aluslevy	259031 20
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisarja	259044 2
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 2525M12
Terän koko	12 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Aluslevy Tyyppi 20	259031 20
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500