

**KOMET KUB® V464 -porakruunu, Ø DC: 90mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236660 90 |
| GTIN | 4047109090521 |
| Tuoteluokka | 24L |

Kuvaus**Malli:**

Kääntöteräpora (porakruunu) kääntöteräistukkoineen ja ABS® T -liitäntöineen, oikealeikkuinen. Kääntöteräistukan ulkopuoliselle kääntöterälle Ø on säädettävissä + 5 mm. Käytä ABS® N -kiinnikkeiden ja ABS® T -jatkeiden kanssa prosessivarma enintään 6 × D.

Prosessivarma 6×D saakka.**Käyttö:**

Keskityskärjellä nro 236661–236662.

Kääntöterillä nro 236740 – 237080.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu kiinteine osineen

Huomautus:

Varaosia tarvittaessa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|------------|
| Keskityskärjen koko | 80 |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX06T304 |
| Ulko-Ø d ₁ | 87,5 mm |
| ABS® T Ø d | 50 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Terien lkm Z | 1 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239655 10IP (2,8 Nm) |
| Nimellis-Ø D | 90 |
| Ulkonema L _A | 75 mm |
| Varsi | ABS |
| Poran käyttö | Pohjareikäporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP | 239655 10IP |
| KOMET KUB® V464 -keskiökärki HSS Tyyppi 80 | 236661 80 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP | 674252 10IP |
| KOMET KUB® V464 -keskiökärki HSS Tyyppi 80 | 236662 80 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm | 211750 2,8 |