

**KOMET KUB Centron Powerline®- kovametallinen porankärki, TiN, Tyyppi: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236659 50
GTIN	4047109227248
Tuoteluokka	24M

Kuvaus**Sopii :**

Centron nro 236651.

Kiinnitysruuvi: 239654_8IP

Ø d₂: 14,3 mm

Sopii porakruunulle: 28, 31, 33,2, 34, 37 mm

Tekninen kuvaus

Ø d ₂	14,3 mm
Sopii porakruunulle	28, 31, 33,2, 34, 37 mm
Laji	TiN
Kiinnitysruuvi	239654_8IP
Tuotetyyppi	Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen