

**Garant****QuickTurn-kääntöteränpidin DSSNL 45° kääntöterille SN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251105 25/12
GTIN	4045197650788
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	49 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
ISO-koodi pidin	DSSNR/L 2525M12
Ruuvi aluslevylle	259025 4
Kynsi	259038 8
Terän koko	12 mm
Aluslevy	259031 21
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Vasen

Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Aluslevy Tyyppi 21	259031 21
Kiinnitysrauta Tyyppi 8	259038 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15