

**WNMG 080404, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	MQ
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä