

**KOMET KUB Centron Powerline®- kovametallinen porankärki, TiN, Tyyppi: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236659 60
GTIN	4047109227255
Tuoteluokka	24M

Kuvaus**Sopii :**

Centron nro 236651.

Kiinnitysruuvi: 239654_8IP

Ø d₂: 15,3 mm

Sopii porakruunulle: 29, 32, 35, 38 mm

Tekninen kuvaus

Sopii porakruunulle	29, 32, 35, 38 mm
Ø d ₂	15,3 mm
Laji	TiN
Kiinnitysruuvi	239654_8IP
Tuotetyyppi	Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen