

**KOMET KUB® V464 -porakruunu, Ø DC: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236660 100
GTIN	4047109090545
Tuoteluokka	24L

**Kuvaus****Malli:**

Kääntöteräpora (porakruunu) kääntöteräistukkoineen ja ABS® T -liitäntöineen, oikealeikkuinen. Kääntöteräistukan ulkopuoliselle kääntöterälle Ø on säädettävissä + 5 mm. Käytä ABS® N -kiinnikkeiden ja ABS® T -jatkeiden kanssa prosessivarma enintään 6 × D.

**Prosessivarma 6×D saakka.****Käyttö:**

Keskityskärjellä nro 236661–236662.

Kääntöterillä nro 236740 – 237080.

**Toimituksen sisältö:**

Porakruunu kiinteine osineen

**Huomautus:**

Varaosia tarvittaessa.

**Tekninen kuvaus**

ABS® T Ø d	63 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX080404
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 15IP (6,3 Nm)

Keskityskärjen koko	80
Ulko-Ø d <sub>1</sub>	97,2 mm
Nimellis-Ø D	100
tuuma-Ø	3 15/16 tuuma
Ulkonema L <sub>A</sub>	85 mm
Varsi	ABS
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
KOMET KUB® V464 -keskiökärki HSS Tyyppi 80	236661 80
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 -keskiökärki HSS Tyyppi 80	236662 80
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP	239655 15IP
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600