

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260318 10/07 |
| GTIN | 4045197652669 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. |
| Keskisiirto L ₃ | 7 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 12,5 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 |
| ISO-koodi pidin | E10K SDUCR/L07 |
| Terän koko | 7 mm |
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 9,6 mm |
| Asetuskulma κ | 93 astetta |
| varren Ø D _s | 10 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Oikea |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 8×D |
| Lastuava aine | KM |
| SisäJÄÄHDYTYS | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi | SisäSORVAUSPIDIN |

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500