

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15 mm
ISO-koodi pidin	E12M SDUCR/L07
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	11,6 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500