


**WNMG 080404, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252012 SW05
GTIN	4960664629985
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1 mm
Pääkäyttöalue	Ti
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	MQ
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	SW 05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä