

Garant**Poratankosarja KM, Vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260325
GTIN	4045197652775
Tuoteluokka	29W

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E12M SDUCR/L07
ISO-koodi pidin	E10K SDUCR/L07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L ₃	7 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Kiinnityspituus L ₂	9,6 mm
Kiinnityspituus L ₂	11,6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN 8024
Standardi	Tehdasnormi

Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Poratanko KM Varren-Ø / teränkoko 10/07 mm	260319 10/07
Poratanko KM Varren-Ø / teränkoko 12/07 mm	260319 12/07