

**WNMG 080408 Wiper, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,06 - 0,42 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WP
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 1,2 mm
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä