

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	AH10K SDQCR/L07
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500