

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Keskisiirto L ₃	13,1 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	23,5 mm
ISO-koodi pidin	E20S SDUCR/L11
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	18,9 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500