

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260333 10/07
GTIN	4045197652980
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	AH10K SDUCR/L07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Keskisiirto L ₃	9 mm
Terän koko	7 mm
Ulkonema L ₁	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500