

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L ₁	30 mm
ISO-koodi pidin	AH16Q SDQCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
Keskisiirto L ₃	10 mm
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500