

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 1012/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L ₃	9 mm
ISO-koodi pidin	AH1012K SDUCR/L07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kaulan leveys L ₄	10 mm
Pään pituus L ₁	28 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500