

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7,5 mm
ISO-koodi pidin	E08K SDUCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7,6 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500