

**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260338 16/07
GTIN	
Tuoteluokka	25U

**Kuvaus****Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	11,7 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDUCR/L07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	80 mm
Terän koko	7 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 4
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	269022 4