

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 0810/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kaulan leveys L <sub>4</sub>	8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Pään pituus L <sub>1</sub>	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
ISO-koodi pidin	AH0810H SDUCR/L07
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500