

**Garant****WNMG 080408, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HB7020
GTIN	4045197699626
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WN.G 080408 HB7020 Laji: HB7020

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mmSyöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä