

**WNMG 080408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080408 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: HQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	HQ
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Laji	CA510

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä