

**KOMET KUB® V464 -porakruunu, Ø DC: 125mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	236660 125
GTIN	4047109090583
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

Kääntöteräpora (porakruunu) kääntöteräistukkoineen ja ABS® T -liitäntöineen, oikealeikkuinen. Kääntöteräistukan ulkopuoliselle kääntöterälle Ø on säädettävissä + 5 mm. Käytä ABS® N -kiinnikkeiden ja ABS® T -jatkeiden kanssa prosessivarma enintään 6 × D.

Prosessivarma 6×D saakka.**Käyttö:**

Keskityskärjellä nro 236661–236662.

Kääntöterillä nro 236740 – 237080.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu kiinteine osineen

Huomautus:

Varaosia tarvittaessa.

Tekninen kuvaus

ABS® T Ø d	63 mm
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 10IP (2,8 Nm)
Keskityskärjen koko	115

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX06T304
Ulko-Ø d ₁	123,5 mm
Nimellis-Ø D	125
Ulkonema L _A	85 mm
Varsi	ABS
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP	239655 10IP
KOMET KUB® V464 -keskiökärki HSS Tyyppi 115	236661 115
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET KUB® V464 -keskiökärki HSS Tyyppi 115	236662 115