


Garant**WNMG 060404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252062 HB7020
GTIN	4045197699602
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä