

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	AH20R SDQCR/L11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	12,5 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500