

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	AH12M SDUCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L ₃	8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Ulkonema L ₁	60 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500