

**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260338 16/11
GTIN	
Tuoteluokka	25U

**Kuvaus****Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A16Q SDUCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	80 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	14,5 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 3
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269022 3