

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E10K SDUCR/L07
Keskisiirto L ₃	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12,5 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	9,6 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500