

HEDI

Siirrettävä LED-valonheitin, 230 V, Tehonkulutus: 50W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081211 50
GTIN	4003644006106
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Painevalettu alumiinikotelo, alumiiniheijastin ja lamppu. Virtakytkin kotelossa. Siirrettävä LED-valonheitin, tukeva jalusta suojattu joka puolelta.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Lamppu	LED-moduuli
Valovirta	2250 - 4000 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	50 W
Liitäntäkaapelin pituus	5 m
Nimellisjännite	230 V
IP-suojausluokka	IP 54
Kokonaisleveys	300 mm

Kokonaiskorkeus	350 mm
Kokonaispituus	360 mm
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Lamppu