

**Garant****Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 1216/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	7 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	12 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	AH1216M SDUCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500