

**Garant****Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	AH10K SDQCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	7 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500