

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	E16R SDUCR/L07
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,6 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500