

**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Tuoteluokka	25U

**Kuvaus****Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

ISO-koodi pidin: A25S SDUCR/L11

Asetuskulma κ: 93 astetta

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 32 mm

Keskisiirto L<sub>3</sub>: 19 mm

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	269022 3
ISO-koodi pidin	A25S SDUCR/L11
Ulkonema L <sub>1</sub>	125 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	19 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	24 mm
Asetuskulma κ	93 astetta

varren $\varnothing D_s$	25 mm
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269406
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269022 3