

**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260339 25/11
GTIN	4960664579662
Tuoteluokka	25U

**Kuvaus****Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

ISO-koodi pidin: A25S SDUCR/L11

Asetuskulma κ: 93 astetta

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 32 mm

Keskisiirto L<sub>3</sub>: 19 mm

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	269022 3
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	19 mm
ISO-koodi pidin	A25S SDUCR/L11
Ulkonema L <sub>1</sub>	125 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	24 mm
Asetuskulma κ	93 astetta

varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269022 3
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi	269406