

## Pyörösilmukka violetti 1000 kg, Hyötypituus: 0,5m



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 086240 0,5    |
| GTIN         | 8718126206757 |
| Tuoteluokka  | 08Z           |

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

**Käyttö:**

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

**Huomautus:**

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

### Tekninen kuvaus

|  |               |
|--|---------------|
| Ympärysmitta                               | 1 m           |
| Hyötypituus                                | 0,5 m         |
| Silmukkaleveys                             | 46 mm         |
| Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL      | 1000 kg       |
| Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL    | 1000 kg       |
| Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti   | 2000 kg       |
| Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°  | 1400 kg       |
| Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60° | 1020 kg       |
| Tuotetyyppi                                | Pyörösilmukka |