


Garant**WNMG 080404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252068 HB7020
GTIN	4045197699633
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 080404 HB7020 Laji: HB7020

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mmSyöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä