

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 1216/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Keskisiirto L ₃	11 mm
ISO-koodi pidin	AH1216M SDUCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19,5 mm
Kaulan leveys L ₄	12 mm
Pään pituus L ₁	36 mm
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500