

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13,5 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A10K SDUCR/L07
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500