

**Garant****Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
ISO-koodi pidin	AH16Q SDQCR/L07
Keskisiirto L <sub>3</sub>	10 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500