


WNMG 060408, Laji: SP4019

Tilaustiedot

Tilausnumero	252084 SP4019
GTIN	5652773
Tuoteluokka	28A

Kuvaus

WNMG 060408 SP4019 Laji: SP4019
 lastunmurtaja: 3J
 Lastuamissyvyys a_p : 1 - 2,5 mm
 Syöttö f : 0,15 - 0,4 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min
 Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 40 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	40 - 110 m/min
lastunmurtaja	3J
Lastuamissyvyys a_p	1 - 2,5 mm
Syöttö f	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Oheiskäyttö	S
Pääkäyttöalue	M

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Laji	SP4019
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Teräpää
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	Sisäsorvauspidin
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
Sarja	eco-QT-/eco-kääntöteränpidin
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Kääntöteräjärjestys	Neutraali